

Agilent Technologies

Analisi di composti mediante GC/MSD-EI/PCI NCI

Agilent Technologies Europa presenta la pubblicazione di un opuscolo tecnico che descrive i vantaggi derivanti dalla GC/MS, sia in modalità a impatto elettronico/ionizzazione elettronica (EI) sia a ionizzazione chimica (CI), nell'analisi di composti farmacologicamente rilevanti.

La pubblicazione, i cui contenuti sono applicabili nel lavoro quotidiano del chimico analista, fornisce informazioni dettagliate sui metodi analitici, i parametri cromatografici, le fasi di derivatizzazione, i limiti di rivelazione e altri parametri di rilievo relativi a 43 composti. I composti scelti sono rappresentativi di importanti classi di composti: barbiturici, narcotici, tranquillanti, nitroimidazoli e steroidi.




Agilent Technologies Italia SpA
Via P. Gobetti, 2/C
20063 Cernusco s/N (MI)
Tel. 02 926081
www.agilent.com/chem

Baldor

Motori elettrici per ambienti gravosi

La guida presentata da Baldor offre una facile introduzione alle differenze tra le misure di protezione disponibili per motori che operano in ambienti gravosi. Iniziando con una tabella che descrive le protezioni meccaniche ed elettriche applicate alle diverse categorie di motori per lavori gravosi, la brochure procede con la descrizione delle caratteristiche meccaniche ed elettriche delle opzioni delle varie categorie.

Il catalogo presenta i modelli per impieghi particolari, antie-splorazione, pompaggio montato in verticale e per la lavorazione di sostanze chimiche. In tutto vengono descritti oltre 400 motori che sono compresi nella gamma di potenza da 0,37 a 373 kW (da 0,5 a 500 Hp).



Baldor Italia Srl
Via G. Galilei, 17
22070 Guanzate (CO)
Tel: 031 3529174
www.baldor.com

International Pbi

Clean Room

Nivis Clean Room è il titolo del nuovo catalogo della International Pbi dedicato alle attività in ambienti a contaminazione controllata del settore farmaceutico, bio-tecnologico, agro-alimentare e delle aree a rischio del settore ospedaliero. Il manuale include le attrezzature di base e di consumo di una camera bianca, unitamente a informazioni tecniche, glossari, documentazione di addestramento e di sensibilizzazione del personale. Il catalogo è suddiviso in nove capitoli: indumenti, prevenzione della contaminazione, controllo ambientale, sistemi antistatici, arredamento, cancelleria, confezionamento, spedizione materiali sterili, materiale didattico. Ogni capitolo è corredato da note applicative specifiche per l'argomento in oggetto.




International Pbi SpA
Via Novara, 89
20153 Milano
Tel 02 487791
info@internationalpbi

Delta Engineering

Filtri autopulenti

I filtri autopulenti sono apparecchi semplici e affidabili, adatti a rimuovere parti solide dai fluidi di processo. La caratteristica principale è la completa autonomia di funzionamento senza la necessità di interventi di controllo e manutenzione; infatti, vengono generalmente installati su impianti non presidiati o a protezione di apparecchiature critiche. La gestione è garantita da apposito quadro elettrico di comando e dai componenti elettromeccanici in dotazione al filtro. La rigenerazione dell'elemento filtrante può avvenire mediante controlavaggio o raschiatura dell'elemento stesso. La progettazione conforme a normative internazionali e la costruzione secondo Iso 9002 completano le peculiarità dei filtri Delta Engineering.



Delta Engineering Srl
Via Sabbio, 93
24044 Dalmine (BG)
Tel. 035 561140
www.deltaeng.it